

ОРТОНИСА

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

SKU: 7226



ПАРАМЕТРИ

Мощност: 3W
Лумени: 280LM
Батерия V/Ah: 3.7V 1200MAH
Цвят на светлината: 6000K
Ъгъл на лъча: 180°
Размер на продукта: 202x55x30mm
Материал: ABS

ПРЕНОСИМИ ЛАМПИ

1. Запазвайте при пълно натоварване.
2. Зареждайте, като държите превключвателя изключен.
3. При изключване на устройството от захранването лампата ще продължи да свети.
4. Завъртете черния превключвател (LOW) за ниска яркост.
5. Включете черния превключвател (HIGH) за висока яркост.

Бутонът за тест проверява преобразуването на енергия между основното захранване и устройството по време на зареждане.



ИНСТАЛАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

Монтаж може да бъде ръчен или на стена.
Електрическите параметри на аварийната лампа.

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Моля, прочетете внимателно това ръководство преди свързване.
2. Започнете зареждането за 24 часа и дръжте превключвателя изключен.
3. Свържете към електрическата мрежа според параметрите на оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неквалифицирани лица не трябва да разглобяват оборудването, за да го свързват към електрическата мрежа.